



Sladdlös bormaskin med en hastighet, Typ: 71050162



Beställningsdata

Ordernummer	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- Batteridrivna bormaskin med hög rundgångsnoggrannhet för exakta borrhingsresultat.
- Underhållsfri borstlös FEIN PowerDrive-motor, helkaplad och dammskyddad med hög verkningsgrad och längsta möjliga livslängd.
- Röhm metallsnabbchuck med automatisk spindelspärr.
- Själv efterdragande chuckspännback.
- Höghållfast metallväxelhus med spännhalsdiameter 43 mm, hörnmått bara 23 mm.
- Utomordentlig ergonomi med Fein Sensitive-handtag för långvarig, icke tröttande användning.

Snabb enhastighets bormaskin för upp till 6 mm i stål, driftvarvtal 2900 min⁻¹.

Fördel:

Utomordentlig ergonomi.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck med spännkraftssäkring och 1 extrahandtag. **Select-version exkl. batteri och laddare.**

OBS!:

Passande batteristarter nr 073832 92604324 kan levereras.
passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning: ABOP 6 Select

Batterispänning: 18 V

varvtalsområde: 0 - 3350 min⁻¹

chuckfäste: 1/2 tum – 20 UNF
 borrchuckens spännvidd: 0,5 - 10 mm
 maximal spiralborr-Ø i stål: 6 mm

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i trä	20 mm
vikt	1,4 kg
varvtalsområde	0 - 3350 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	6 mm
tillverkarens beteckning	ABOP 6 Select
borrchuckens spännvidd	0,5 - 10 mm
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
Batterispänning	18 V
Höger-/vänstergång	ja
Energiförsörjning	Batteridrivna
lämpligt för material	Stål
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Produktslag	Borrmaskin

Tillbehör

Batteriladdare Typ FE80	073845 FE80
Batteriladdare Typ FE50	073845 FE50
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073838 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Batteriladdare Typ FE30	073845 FE30