



## Handske, par FlexMech® 663, Handskstorlek: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	094255 7
GTIN	4008198766377
Artikelklass	04Q

### Beskrivning

#### Utförande:

FlexMech® 663. Handsken har hög slitstyrka och bra ergonomisk passform. Mycket bra fingertoppskänsla och andningsförmåga. **Silikonfri** och tvättbar.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Handskstorlek	7
tillverkarens beteckning	FlexMech 663
Serie	FlexMech®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100

Innehåll	11
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	240 - 260 mm
Färg	svart/grå
vikt	54 g
Stickningsteknik	15G
Norm	EN 407
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar