

Ansell**Handske, par ActivArmr Hycron® 27-805, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094431 9
GTIN	10076490604438
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Motståndskraftig handske** av bomullsjersey med nitrilbeläggning för krävande användning. Hög motståndskraft mot vassa kanter och nötande material. Robustare och mer flexibel än PVC, håller tre gånger längre än grova läderhandskar. **Effektiv fett- och oljespärr**. Särskilt lämplig för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggmaterial, virke.

Med säkerhetskrage och fullbeläggning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Serie	Hycron®
Handskslag	Universalhandskar

Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	4121B
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	Full beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Längd	256 mm
Färg	blå
vikt	69 g
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Universalhandskar