

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-925, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094248 9
GTIN	10076490612129
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-925. Handske med **18-gauge-stickningsteknik** och dubbelbeläggning av nitril och nitrilskum för en mycket bra kombination av hög finkänslighet, säkert grepp vid olja och bra hudskydd. En nyutvecklad Grip-teknik minskar risken för att objekt glider ur händerna i dynamiska arbetsområden. Särskilt lämplig för sortering och kontroll av lätta delar, montering av oljiga arbetsstycken, på- och avlastning vid produktionsband, underhållsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II

Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3111A
Hållarmaterial	Spandex-nylon
Beläggning	Nitril
Beläggningssvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Precision
Längd	205 mm
Färg	blå
vikt	17,5 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar