



## Handske, par RewoMech 641, Handskstorlek: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	094377 9
GTIN	4008198764199
Artikelklass	04Q

### Beskrivning

#### Utförande:

RewoMech 641. **Motståndskraftigt konstläder** för skydd vid mekaniska arbeten. Handsken ger användaren bra grepp även på blöta delar och skyddar handflatan mot olja och fukt med en insatt fuktspärr av Tyvek®. Kragen har ett kardborrfäste. Handsken andas och är ett alternativ till den vanliga läderhandsken. Särskilt lämplig för metall- och plastbearbetning, finmekanik, monterings- och transportarbeten.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	RewoMech 641
Handskstorlek	9
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar

Innehåll	12
Handskegenskap	kardborrlås
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	2121X
Hållarmaterial	Konstläder
användningsområde	Allround
Längd	240 - 260 mm
Färg	grå/svart
vikt	90 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar