

uvex**Handske, par uvex phynomic XG, Handskstorlek: 9**

Beställningsdata

Ordernummer	094407 9
GTIN	4048612036648
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

uvex phynomic XG. Nitrilskumbeläggningsen med uvex Xtra Grip-teknik ger mycket bra oljegrepp samtidigt som materialet andas väl. Trots att handsken är så robust och slitstark har den både låg vikt och hög rörlighet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Serie	uvex phynomic
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100

EN 388	4121X
Hållarmaterial	Återvunnen polyamid, elastan, kolfiber
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Färg	svart / antracit
vikt	35 g
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar