

Håltolk A-ZC 6-13, Nominell Ø: 41mm



Beställningsdata

Ordernummer	484020 41
GTIN	2050001952035
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läppat. Håltolkar för ISO-toleransfältlägen **A – ZC** i **grundtoleransgraderna 6 – 13**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.**
- **Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.**
- **Håltolkar i mellanstorlekar samt alla Ø med numerisk tolerans, se nr 484025.**
- **Ange önskad passning. Uppge vid beställning toleransfältläget (A–ZC) och grundtoleransen (6–13), t.ex. nr 484020 10F10.**

Teknisk beskrivning

Toleransområde	A
Toleransområde	G
Toleransområde	H
Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N
Toleransområde	P

Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	B
Toleransområde	T
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Y
Toleransområde	Z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Toleransområde	C
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	F
Toleransområde	JS
Toleransområde	FG
Toleransområde	EF
Toleransområde	CD
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Kvalitet	10
Kvalitet	13
Kvalitet	11
Kvalitet	7
Kvalitet	9
Kvalitet	6

Kvalitet	8
Kvalitet	12
Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
nominellt mått	41 mm
Kalibrering	M2
Produktslag	Håltolk

Tjänster

DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60
KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028300 60