

**Handske, par med nabbar, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094301 11
GTIN	4045197890184
Artikelklass	02H

**Beskrivning****Utförande:**

Andande monteringshandske med innovativ beläggning av vattenbaserat PU-nitrilgummi för de högsta kraven på precision, flexibilitet och taktill känsla i torra och något feta arbetsmiljöer. Särskilt fint texturerat yta tack vare högkvalitativ efterbehandlingsprocess. Lång livslängd tack vare mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri.

Med **extra nitrilnoppor** för ännu bättre grepp och längre livslängd.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	11
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100

Innehåll	12
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4131X
Hållarmaterial	Lycra®, polyamid
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Längd	255 mm
Färg	svart/grå
Stickningsteknik	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar