

HOLEX**Handske, par med nabbar, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094301 7
GTIN	4045197890146
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Andande monteringshandske med innovativ beläggning av vattenbaserat PU-nitrilgummi för de högsta kraven på precision, flexibilitet och taktill känsla i torra och något feta arbetsmiljöer. Särskilt fint texturerat yta tack vare högkvalitativ efterbehandlingsprocess. Lång livslängd tack vare mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri.

Med **extra nitrilnoppor** för ännu bättre grepp och längre livslängd.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	7
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100

Innehåll	12
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4131X
Hållarmaterial	Lycra®, polyamid
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Längd	255 mm
Färg	svart/grå
Stickningsteknik	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar