

Garant**Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 18****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614710 18 |
| GTIN | 4045197160171 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| Antal nycklar | 18 |
| Nyckelvidder | metrisk |

| Produktslag | Skruvnyckel |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 12 mm | 614700 12 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm | 614700 19 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm | 614700 24 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 30 mm | 614700 30 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm | 614700 22 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm | 614700 16 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 27 mm | 614700 27 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm | 614700 17 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm | 614700 13 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm | 614700 10 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 32 mm | 614700 32 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 11 mm | 614700 11 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 20 mm | 614700 20 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 34 mm | 614700 34 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm | 614700 21 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 14 mm | 614700 14 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm | 614700 18 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 15 mm | 614700 15 |