

Stel lastarm, Grundlängd m / bärförmåga t: 1,6/1



Beställningsdata

Ordernummer	919973 1,6/1
GTIN	4052462012714
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Lastarmar ökar gaffeltruckens räckvidd. Stabil stålkonstruktion med gaffelfickor för truckens gafflar. Lämpar sig även för höglyftande pallyftare. Kedjesäkring mot oavsiktlig slintning och en vridkrok. Stelt utförande med 3 möjliga krokpositioner.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

OBS!:

Lägg märke till gaffeltruckens lyftkapacitet!

Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
Grundlängd	1600 mm
Invändig inkörningsmått bredd	220 mm
Lyftförmåga vid den översta öglan	200 kg
maximal bärförmåga	1000 kg
vikt	42 kg
Invändig inkörningsmått höjd	80 mm
avstånd, gaffelfickor	160 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produktlag

Lastarm