

## Lastarm med teleskopfunktion, Grundlängd m / bärförmåga t: 1,6/1



### Beställningsdata

Ordernummer	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Artikelklass	94B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lastarmar ökar gaffeltruckens räckvidd. Stabil stålkonstruktion med gaffelfickor för truckens gafflar. Lämpar sig även för höglyftande pallyftare. Kedjesäkring mot oavsiktlig slintning och en vridkrok. Teleskoperbar med 7 möjliga krokpositioner. Alla positioner säkrade med insticksbultar. Lutning 25°. Med stödfötter, frigångshöjd 100 mm.

#### Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

#### OBS!:

Lägg märke till gaffeltruckens lyftkapacitet!

### Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
Grundlängd	1600 mm
längd utkörd	2500 mm
Invändig inkörningsmått bredd	220 mm
Lyftförmåga vid den översta öglan	125 kg
maximal bärförmåga	1000 kg
vikt	55 kg

Invändig inkörningsmått höjd	80 mm
avstånd, gaffelfickor	160 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Lastarm