

Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC180, Typ: 10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 574495 10 |
| GTIN | 4013349528292 |
| Artikelklass | 57L |

Beskrivning

Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla **kiselkarbidkuler**. Totallängd 200 mm.

Användningsdata:

För **kantbrytning, slutbearbetning av ytor** och **finpolering**. Ger **jämnt finslipade ytor** med stor kontaktyta. För handbormaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min⁻¹, kontakttid 20 – 40 sekunder.

OBS!:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Passar till hål-Ø | 9,1 - 10 mm |
| Arbetslängd L ₃ | 60 mm |
| Borst-Ø D ₁ | 11 mm |
| Skaftdiameter D _s | 3,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Borstmaterial | kiselkarbid |
| Slipmedlets beteckning | SiC |
| Kornstorlek | 180 |
| rekommenderat varvtal | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Produktslag | Invändig borste |

Tillbehör

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 20 l

084205 20

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 0,25 l

084205 0,25

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 5 l

084205 5