



## Automatiksveatsmask 3M™ Speedglas™ 100 V, Färg: GRAPHIC



### Beställningsdata

Ordernummer	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Artikelklass	040

### Beskrivning

#### Utförande:

**Automatsveatsarmask** med alla viktiga basfunktioner. För tillförlitligt skydd med **utmärkt pris-prestandaförhållande**. Med **bekväm huvudrem** och **lättlöpande spärrsystem** för exakt inställning av passformen. Individuell bestämning av ljusningsfördröjningen med displayfunktion. **Förhöjd slagålgighet** enligt EN 175:B. Kompatibel med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. andningskyddsmasker. Utbytbar försättsglas. **Mörka skyddssteg:** 8 - 12. **Ljussteg:** 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 1 500 timmar). **Synfält, svetsfilter:** 44 × 93 mm.

#### Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod- och högampere WIG-svetsning

#### Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kopplingstid från ljus till mörk: 0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus: 40 - 250 ms

Klassificering enligt EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

### Teknisk beskrivning

Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Klassificering enligt EN 379	1 / 2 / 2 / 2

Kopplingstid från mörk till ljus	40 - 250 ms
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Svetsmask