

Hanteringslyftbord, lyftförmåga: 1000kg



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 919992 1000 |
| GTIN | 4050939066215 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning

Utförande:

Stabil skärstagnung med plattform av slät stålplåt. För en mängd olika tillämpningar, som lyftning och sänkning av **tunglast**, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Arbeta ergonomiskt tack vare steglös hydraulisk höjdinställning. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanuskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

OBS!:

- **Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.**
- **Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.**
- **Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|---------|
| Bredd | 800 mm |
| lyftförmåga | 1000 kg |
| vikt | 220 kg |

| | |
|-------------------|-----------|
| höjd C | 190 mm |
| lyfthöjd H | 820 mm |
| Lyfttid | 25 s |
| längd L | 1300 mm |
| nätspänning | 400 V |
| nätfrekvens | 50 Hz |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Produktslag | Sax |