

Platt saxlyftbord, Bärförmåga kg/modell: 1000/2



Beställningsdata

Ordernummer	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Stabil skärstagnung med plattform av slät stålplåt. För steglös lyftning och sänkning av last, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Användning på industrigolvet utan gropinstallation tack vare den extremt låga bygghöjden. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanuskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd. Typ U-form för direktinkörning med truck.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

OBS!:

- **Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.**
- **Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.**
- **Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.**

Teknisk beskrivning

Bredd	1140 mm
lyftförmåga	1000 kg
vikt	235 kg

höjd C	80 mm
lyfthöjd H	760 mm
Lyfttid	18 s
Bredd mellan gavlarna	585 mm
längd L	1450 mm
nätspänning	400 V
nätfrekvens	50 Hz
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Sax