

ejendals**Handske, par Tegera® 883A, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094276 7 |
| GTIN | 7392626037311 |
| Artikelklass | 04R |

Beskrivning**Utförande:**

Tegera® 883A. Nitrilskumbelagd syntethandske för precisionsarbeten. Med mycket god passform och andningsförmåga. Passar även för fuktiga och lätt oljiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------------|
| Handskstorlek | 7 |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Universalhandskar |
| Innehåll | 12 |
| EN 388 | 4131X |
| EN 407 | X1XXXX |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Hållarmaterial | Nylon |
| Beläggning | Nitrilskum |
| Beläggningvariant | Handflata |
| användningsområde | Precision |
| Färg | svart/grå |
| Stickningsteknik | 15G |
| Norm | EN 407 |
| Användningsdata | Flergångs |
| Produktslag | Universalhandskar |