

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Virad ändborste INOX-tråd, Borst-Ø D1 × borsttjocklek: 28X0,50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slät **tvinnad** ståltråd, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.

INOX-trådkvalitet 1.4401 (AISI 316). Stödkropp med plasthölje för bearbetning av rostfritt stål.

Användningsdata:

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer.

Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande. **Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen** vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	28 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borst-Ø D ₁	28 mm
antal flätor	12
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flätmönster	vänstervirad

Produktlag

Penselborste