

ejendals

Svetskyddshandske, par Tegera® 118a, Handskstorlek: 9



Beställningsdata

Ordernummer	094127 9
GTIN	7340118312828
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 118a. Allround-svetshandske av narvat oxspaltläder och getnarvskinn. Med **förstärkt pekfinger**. Beständig mot **kontaktvärme på upp till 100 °C**. Ovadderad.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Handskslag	Svetshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
Användningsdata	Flergångs
Längd	310 mm
Hållarmaterial	Getnarvskinn, narvat oxspaltläder

Beläggingsvariant	Ingen beläggning
Innehåll	12
Material	Getnarvskinn, narvat oxspaltläder
användningsområde	Allround
användningsområde	Heavy Duty
Kontaktvärme upp till	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Svetsmetod	MIG/MAG
Färg	gul / vit
Norm	EN 407
Produktslag	Svetshandskar