

**Bilhandskar i läder, par, ovadderade, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094060 10
GTIN	4045197890504
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Bilhandske helt i oxläder med god passform och greppsäkerhet. **Optimal hållförmåga** genom insydd resår i handryggen.

Utförande reklamtext:

Bilhandske helt av nötläder med god passform och greppsäkerhet. Optimal hållförmåga genom insydd resår i handryggen.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Förarhandskar
Innehåll	2

Hållarmaterial	nötskinn
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	latexfritt
Beläggningvariant	Ingen beläggning
vikt	80 g
Material	nötskinn
Längd	260 mm
Tjocklek	0,9
EN 388	3143X
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Färg	vit
Produktslag	Förrarhandskar