



Säkerhetssug ATTIX, tillverkarens beteckning: 33-2HIC



Beställningsdata

Ordernummer	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Artikelklass	07C

Beskrivning

Utförande:

Robust och kraftfull **våt-/torrdammsugare** med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. **Avskiljningsgrad > 99,9 %**.

· **InfiniClean helautomatiskt filterrengöringssystem.**

Kompakt **säkerhetssugare** för arbete med farligt damm i **klass L, M, H och asbest**.

· **Mjukstart, varvtalsreglering.**

· **Stickuttag med automatisk tillkoppling, antistatisk.**

leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör (utom 560-21XC), våtfilter och tvättbart filterelement (PET) samt slang- och kabelhållare. Inklusivt tvättbart veckat PTFE-planfilter, **antistatisk sugslang** Ø 32 mm, förlängningsrör av rostfritt stål D 36 (2 x 505 mm), böjt handrör av rostfritt stål, industrigolvmunstycke 300 mm, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter.

OBS!:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsosfarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	33-2HIC
--------------------------	---------

Tillslagsautomatik	ja
vakuum	250 mbar
antal turbiner	1
Bredd	385 mm
luftvolymström	75 l/s
Antistatsystem	ja
kabellängd	7,5 m
Slangdiameter	36 mm
Filterrengöring	InfiniClean™ helautomatisk
behållarvolym	30 l
effektförbrukning	1400 W
Längd	565 mm
bullernivå	60 dB(A)
Avskiljningsgrad	99,9 %
höjd	520 mm
sugslangslängd	4 m
vikt	14,5 kg
dammklass – dammsugare	L
dammklass – dammsugare	H
dammklass – dammsugare	M
dammklass – dammsugare	Asbest
anmärkning	Säkerhetssug
Filtersystem	PTFE veckat planfilter
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Reservfilter Passar till dammsugartyp 33-2HIC

078548 33-2HIC

Verkstadssats tillverkarens beteckning ATTIX5

078543 ATTIX5

Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp
33-2HIC

078549 33-2HIC