

**Torrdammsugare, tillverkarens beteckning: 118HCSBS****Beställningsdata**

Ordernummer	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM "Grey Line". **Torrdammsugare** med kraftfull, mycket långlivad 1-kW-Bypass-växelströmsturbin. Inloppsdiаметer 50 mm. Smutsbehållare med hjul, Easylift-system för enkel tömning av behållaren. Godkänd **säkerhetssug för dammclass H.**

leveransinnehåll:

Inklusive säkerhetsfilterpåse "Safe-Bag-System" stjärnfilter. **Utan tillbehör.**

OBS!:

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

effektförbrukning: 1000 W

behållarvolym: 25 l

Längd: 510 mm

Bredd: 500 mm

höjd: 950 mm

antal turbiner: 1

Teknisk beskrivning

bullernivå	75 dB(A)
------------	----------

vikt	26 kg
behållarvolym	25 l
antal turbiner	1
Bredd	500 mm
effektförbrukning	1000 W
luftvolymström	45 l/s
Längd	510 mm
höjd	950 mm
vakuum	215 mbar
tillverkarens beteckning	118HCSBS
Energiförsörjning	Nätdriven

Tillbehör

Industrisats Slangdiameter 50 mm	078552 50
Industrisats oljebeständig Slangdiameter 50 mm	078551 50