

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniatyr-cirkulärborste Rostfri tråd 0,10 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:
19X2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574932 19X2
GTIN	4017359289549
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**
skaft-Ø 3 mm.**Användningsdata:**

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	19 mm
Borstlängd H ₁	5 mm
Borsttjocklek	0,1 mm
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
Borstbredd	2 mm
Skaftdiameter D _s	3 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
typisk användning	Rengöring, avgradning
Flättnöster	vågig
Produktslag	Rundborste

