

**Handske, par KX-10 OBSIDIAN, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094319 11
GTIN	6942542968674
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Med kardborrlås som gör att handsken sitter perfekt och säkert.

Tätt åtsittande och lätt genomskärningsskyddad handske klass 5 med en blandbeläggning av polyuretan och nitril för bra grepp.

- **Sömlöst bärarmaterial av HPPE med 18-Gauge-stickningsteknik.**
- **Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd.**
- **Elastisk stickad mudd.**

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
Serie	KX
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	1

Tvättning	40 °C kulörtvätt
Torkning	Lufttorkning
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	kardborrlås
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Längd	255 mm
Färg	svart/grå
Stickningsteknik	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Universalhandskar