

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-937, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094486 8
GTIN	10076490449787
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-937. Lätt handske med mycket bra kombination av genomskärningsskydd, oljeavvisning och ökad slitagebeständighet. Dubbelbeläggning av polyuretan och nitrilskum för säkert grepp. Med **18-gauge-stickningsteknik** och Dyneema®-Diamond-teknikfiber.

Utförande reklamtext:

HyFlex® 11-937. Lätt handske med mycket bra kombination av skärskydd, oljeavvisning och ökad slitstyrka.

- **Dubbelbeläggning av polyuretan och nitrilskum som ger ett säkert grepp.**
- **Med 18 gauge stickningsteknik och Dyneema®-Diamond-teknikfiber.**
- **För användning vid precisionsarbeten.**
- **Färg: grå/svart**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Den minsta orderkvantiteten motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av denna

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42B
Hållarmaterial	Dyneema®
Beläggning	PU/nitrilskum
Material	Nitrilskum
Beläggningvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Precision
Färg	grå/svart
vikt	28 g
Längd	212 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar