



## Handske, par KryTech 580, Handskstorlek: 11



### Beställningsdata

Ordernummer	094468 11
GTIN	3245425804117
Artikelklass	06D

### Beskrivning

#### Utförande:

KryTech 580 Grip&Proof. För arbeten som kräver fin känsla i lätt oljiga och förorenade arbetsomgivningar. Effektiv greppsäkerhet i oljiga och feta områden delar tack vare **Grip&Proof**-tekniken. Lång användningstid tack vare oljebeständighet och tvättbart material. Särskilt lämplig för bearbetning av arbetsstycken med skärolja, hantering av oljiga plåtar och maskindelar samt för skär-/stans- och präglingsarbeten.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	45

Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	latexfritt
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4342B
Hållarmaterial	PEHD
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Längd	230 - 280 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar