



## Elektroniksidavbitare Super Knips<sup>®</sup>, avledande grepp, KW, totallängd: 140mm



### Beställningsdata

Ordernummer	726660 140
GTIN	4003773081708
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder. **ESD-skyddad.**

#### Användningsdata:

Även för kapning av glasfiberkabel (optokabel).

#### Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,4 mm
totallängd	140 mm
skärlängd	12,3 mm
huvudbredd	15,7 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Material	Specialverktogsstål i specialkvalitet, oljehärdat
Norm	DIN ISO 9654

Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	nej
Produktslag	Skärande tång