



## Elektroniksidavbitare Super Knips®, avledande grepp, KW, totallängd: 140mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 726655 140    |
| GTIN         | 4003773081661 |
| Artikelklass | 73F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder. **ESD-skyddad.**

#### Material:

Av rostfritt stål.

### Teknisk beskrivning

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| totallängd                        | 140 mm                             |
| skärlängd                         | 12,3 mm                            |
| klippkapacitet medelhård ståltråd | 0,2 - 1,2 mm                       |
| huvudbredd                        | 15,7 mm                            |
| klippkapacitet koppartråd max Ø   | 0,2 - 2,1 mm                       |
| elektrostatisk egenskap           | EGB/ESD                            |
| Skärfas                           | KW                                 |
| Material                          | Rostfritt stål, INOX               |
| Norm                              | DIN ISO 9654                       |
| Handtag                           | Hylsor av flerkomponentmaterial.   |
| Tillverkningsprocess              | Induktionshårdade skär (ca 54 HRC) |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Produktnamnsattribut | KW            |
| med retur fjäder     | ja            |
| med tråd hållare     | nej           |
| Produktslag          | Skärande tång |