

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-735, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 094566 7 |
| GTIN | 10076490052970 |
| Artikelklass | 04P |

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-735. Handsken förenar högt genomskärningsskydd med god passform och hög rörlighet. Handflatan har en smutstålig och greppsäker polyuretanbeläggning och handryggen andas. Passar särskilt bra för montering av vassa komponenter i torr eller lätt oljig arbetsmiljö.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Handskstorlek | 7 |
| Serie | HyFlex® |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar |
| Innehåll | 12 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Stickningsteknik | 10G |
| EN 388 | 4X43C |
| Hållarmaterial | INTERCEPT™ |
| Beläggning | PU |
| Material | PU |
| Beläggningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Allround |
| Färg | grå / vit |
| vikt | 28 g |
| Längd | 224 mm |
| Användningsdata | Flergångs |
| Skärskyddsklass | C |
| Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |