

ejendals

Köldskyddshandske, par, Tegera® 296, Handskstorlek: 8



Beställningsdata

Ordernummer	094822 8
GTIN	7392626058125
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 296. Fodrad köldskyddshandske helt av nötnarvläder med **vind- och vattentät handrygg**. Det **extra långa utförandet** ger hög värmeisoleringsförmåga och behaglig bärarkänsla. Innerfoder av **Thinsulate®-material**. Med förstärkta fingrar.

Utförande reklamtext:

Tegera® 296. Fodrad köldskyddshandske helt av nötnarvläder med **vind- och vattentät handrygg**. Det **extra långa utförandet** ger hög värmeisoleringsförmåga och behaglig bärarkänsla. Innerfoder av **Thinsulate®-material**. Med förstärkta fingrar.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
användningsområde	Heavy Duty
Norm	EN 511
Längd	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Hållarmaterial	Oxnarvläder
Beläggning	Neopren
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	vit/svart
Produktslag	Köldskyddshandske