

## ejendals

### Köldskyddshandske, par, Tegera® 296, Handskstorlek: 10



#### Beställningsdata

Ordernummer	094822 10
GTIN	7392626058149
Artikelklass	04R

#### Beskrivning

##### Utförande:

**Tegera® 296. Fodrad köldskyddshandske** helt av nötnarvläder med **vind- och vattentät handrygg**. Det **extra långa utförandet** ger hög värmeisoleringsförmåga och behaglig bärarkänsla. Innerfoder av **Thinsulate®-material**. Med förstärkta fingrar.

##### Utförande reklamtext:

**Tegera® 296. Fodrad köldskyddshandske** helt av nötnarvläder med **vind- och vattentät handrygg**. Det **extra långa utförandet** ger hög värmeisoleringsförmåga och behaglig bärarkänsla. Innerfoder av **Thinsulate®-material**. Med förstärkta fingrar.

##### Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

##### Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

##### Norm:

EN 388; EN 511

##### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

##### Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
användningsområde	Heavy Duty
Norm	EN 511
Längd	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Hållarmaterial	Oxnarvläder
Beläggning	Neopren
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	vit/svart
Produktslag	Köldskyddshandske