

Honeywell**Handske, par Check & Go C, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094542 10
GTIN	13603835522682
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Check & Go Green PU C. Tätt åtsittande stickad handske i **Check & Go**-serien med grön polyuretanbeläggning. Färgkoden och den stora påtryckta bokstaven **underlättar för användare och säkerhetsansvariga att optiskt identifiera** skärskyddsklassen. Handsken är lämplig för arbete i torr och lätt oljig omgivning. Med Dyneema®-/polyamid-/Lykra®-garn för hög motståndskraft.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Serie	Check & Go
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
EN 388:2016	4X43C
Hållarmaterial	Dyneema®, Polyamid
Beläggning	PU
användningsområde	Allround
Färg	grön / vit
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar