

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-735, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094566 10
GTIN	10076490053007
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-735. Handsken förenar högt genomskärningsskydd med god passform och hög rörlighet. Handflatan har en smutstålig och greppsäker polyuretanbeläggning och handryggen andas. Passar särskilt bra för montering av vassa komponenter i torr eller lätt oljig arbetsmiljö.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Innehåll	12

Stickningsteknik	10G
EN 388	4X43C
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	PU
Material	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå / vit
vikt	28 g
Längd	224 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar