

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574485 25
GTIN	4017359208779
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, **perfekt för bottenhål.**

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	25 mm
Arbetslängd L ₃	25 mm
Skaftdiameter D _s	3,8 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Produktslag	Tubrensare