

## Skruvdragare med momentfrånslag, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	079222 6
GTIN	4589484331009
Artikelklass	03T

### Beskrivning

#### Utförande:

Den hydrauliska pulscellen är en central del i en impulsnyckel. Den förvandlar det av motorn levererade momentet i pulsformade stötar och mångfaldigar dessa - liknande slagen hos slaggeneratoren i en mutterdragare. Det gör att mutterdragarens negativa egenskaper vid slag från metall på metall elimineras på en impulsnyckel. Då alla rörliga delar omges av olja blir vibrationerna och ljudnivån som genereras låga/låg. Knappt något reaktionsmoment kan kännas i handtaget.

Modellen som visas är utrustad med Fujis patenterad 2-blads pulsenhet, kombinerat med en dubbelkammarmotor. Denna kombination ger ett 50 % bättre vikt-/prestandaförhållande än hos jämförbara skruvverktyg. Optimerad för ergonomisk hantering.

Mycket kompakt och robust impuls-skruvdragare med pistolform för många olika monteringsstillämpningar. Tillförlitlig och noggrann skruvdragning tack vare den inbyggda pulscellen. **Med avstängning.** Specifierat vridmomentområde, mycket små momenttoleranser. Extrem precision tack vare hög repeter Noggrannhet och avstängningsmekanism. Enormt låg vridmomentreaktion i handtaget tack vare den mycket korta pulscykeln. I motsats till en slående skruvdragare har impulsverktyget ingen kontakt metall mot metall, vilket ger mjukare och stabilare impulser.

#### Norm:

Mycket kompakt och robust impulsnyckel i pistolutförande för en mängd olika monteringsstillämpningar. Tillförlitlig och exakt skruvdragning tack vare inbyggd pulscell. **Med avstängningsfunktion.** Specifierat momentintervall, mycket låga momenttoleranser.

**Fördel:**

- färre vibrationer.
- lägre ljudnivå.
- längre livslängd jämfört med vanliga skruvdragare.

**Fördel reklamtext:**

- färre vibrationer.
- lägre ljudnivå.
- längre livslängd jämfört med vanliga skruvdragare.

**Användningsdata:**

- För tillämpningar som kräver låg ljudnivå och vibrationer.
- Lämpar sig uteslutande för mjuka skruvförband.

**Användning reklamtext:**

- För tillämpningar som kräver låg ljudnivå och vibrationer.
- Lämpar sig uteslutande för mjuka skruvförband.

**leveransinnehåll:**

Skruvdragare med gummiskyddshätta inkl. upphängningar för lyftfjäder (balansblock).

tillverkarens beteckning: FLT-6-3 BF EC

momentintervall: 22 - 35 Nm

maximalt varvtal: 6300 min<sup>-1</sup>

mått verktygshållare: 3/8 tum

fästprofil verktygshållare: □ tum

maximal luftförbrukning: 550 l/min

---

## Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	3/8 tum
Längd	193 mm
momentintervall	22 - 35 Nm
vikt	1 kg
maximal luftförbrukning	550 l/min
tillverkarens beteckning	FLT-6-3 BF EC
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	9,5 mm
maximalt varvtal:	6300 min <sup>-1</sup>
fästprofil verktygshållare	□ tum
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Produktslag	Skruvdragare

