



Diamant-minifil Korn D126 (medel) Universal, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	529420 4
GTIN	4007220257531
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Råämnenen är jämnt beströdda med diamantpulver och galvaniskt fixerade. Kortare, mer kompakt form jämfört med diamantnålfilar. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

För precisionsefterarbete med **tryckluftfilar** (nr 079708) eller för hand (snabblåsskaft nr 519700).

OBS!:

Andra utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rund
beläggningslängd	25 mm
tvärsnitt med beläggning	2 mm
Skaft-Ø	3 mm
Beläggning	komplett
totallängd	60 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Kornstorlek	D126
inkl. filskaft	nej
Produktslag	Nålfil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		