

Garant**Lamellslipskiva slipnylon/väv, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 80MED****Beställningsdata**

Ordernummer	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Lamellslipskiva med en kombination av lamellmonterad **slipduk (A)** i kornstorlek 80 och **slipnylon (medel)**. **Hög avverknings effekt** och jämn **ytfinish** i ett och samma arbetssteg.

Användningsdata:

WIG-svetsfogsbearbetning, yt- och konturslipning, gradningsarbeten. Rekommenderat varvtal 6500 varv/min.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	konvex
Motsvarande kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX

maximal periferihastighet	80 m/s
rekommenderat varvtal	6500 min ⁻¹
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		