

Garant**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 18 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614700 18
GTIN	4045197160034
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 255 mm

maximal käfthöjd h₁: 8,5 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 12 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	18 mm
maximal käfthöjd h ₁	8,5 mm
nyckellängd L	255 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	12 mm

Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel