

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614812 19
GTIN	4045197160478
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	11,5 mm
Käfthöjd h_1	8,5 mm
Käftbredd b	40,3 mm
ring- \emptyset D	34,5 mm
nyckelvidd	19 mm
nyckellängd L	250 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärnyckel Typ 3

614850 3