



## Momentgivare för TTS-2000, maximalt vridmoment: 340Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654910 340
GTIN	856986007058
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

#### Norm:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	340 Nm
mät noggrannhet vridmoment	±1 %
vikt	0,37 kg
Längd	92 mm

momentintervall	34 - 340 Nm
diameter	37 mm
kabellängd	1,2 m
Kalibrering	O4
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantfäste	1/2 tum
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment

## Tjänster

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2