



Momentgivare för TTS-2000, maximalt vridmoment: 68Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654910 68
GTIN	856986007034
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

Norm:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
maximalt vridmoment	68 Nm
vikt	0,25 kg
Längd	83 mm

momentintervall	6,8 - 68 Nm
diameter	32 mm
kabellängd	1,2 m
Kalibrering	O4
fyrkantfäste	3/8 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkKS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2