



Momentgivare för TTS-2000, maximalt vridmoment: 5,6Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654910 5,6
GTIN	856986007010
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

Norm:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
maximalt vridmoment	5,6 Nm
vikt	0,16 kg
Längd	51 mm

momentintervall	0,6 - 5,6 Nm
diameter	21 mm
kabellängd	1,2 m
Kalibrering	O4
fyrkantfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkKS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2