

Garant**Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska med svängbar nos, Antal nycklar: 5**

Beställningsdata

Ordernummer

614814 5

GTIN

4045197160485

Artikelklass

61B

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614812 i storlekarna 8; 10; 13; 16; 17.

OBS!:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Teknisk beskrivning

Antal nycklar

5

nyckelvidd

8 mm

nyckelvidd

±10 mm

nyckelvidd

13 mm

nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
förpackning	rullväska
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

rullväska antal hyllor 5	614835 5
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 16 mm	614812 16
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 17 mm	614812 17
Adapter för ringspärrnyckel Typ 2	614850 2
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 10 mm	614812 10
Adapter för ringspärrnyckel Typ 4	614850 4
Adapter för ringspärrnyckel Typ 1	614850 1
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 13 mm	614812 13
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 8 mm	614812 8