

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614812 10
GTIN	4045197160386
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
Ringhöjd h ₂	7,7 mm
nyckellängd L	160 mm
Käfthöjd h ₁	5,2 mm
Käftbredd b	22 mm
ring-Ø D	20,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärnyckel Typ 1

614850 1