

Koken**IMPACT-hylsnyckelbits, 1/4 tum E 6,3 med magnet, nyckelvidd: 10mm**

Beställningsdata

Ordernummer	674267 10
GTIN	4991644502752
Artikelklass	63R

Beskrivning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingskraft nr 675000 – 675050.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

Teknisk beskrivning

totallängd	50 mm
nyckelvidd	10 mm
Bits sexkantskraft	E 6,3
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Krommolybdenstål
Yta	fosfaterad
med magnet	ja
maskinduglig	ja
Produktslag	Bitsverktyg

