

**Garant****Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska med svängbar nos, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	614814 10
GTIN	4045197673312
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 nyckel 614812 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**OBS!:**

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	10
nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	19 mm
nyckelvidd	9 mm
nyckelvidd	±10 mm
nyckelvidd	11 mm

nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	14 mm
nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
nyckelvidd	18 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
förpackning	rullväska
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	ja
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 19 mm	614812 19
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 8 mm	614812 8
Adapter för ringspärrnyckel Typ 4	614850 4
Adapter för ringspärrnyckel Typ 3	614850 3
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 16 mm	614812 16
rullväska antal hyllor 10	614835 10
Adapter för ringspärrnyckel Typ 1	614850 1
Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 9 mm	614812 9
	614812 10

Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd  
10 mm

Adapter för ringspärnyckel Typ 2

614850 2

Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd  
18 mm

614812 18

Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd  
17 mm

614812 17

Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd  
13 mm

614812 13

Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd  
14 mm

614812 14

Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd  
11 mm

614812 11