

Mahr**Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412733 300
GTIN	4059192058302
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytor är finläppade. Utan djupmätanordning.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
skänkellängd	64 mm
Kalibrering	A1
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
mätområde	0 - 300 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Plastbox Typ MS300	412470 MS300
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032