

Mahr**Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412733 200
GTIN	4059192058289
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytor är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	50 mm
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
mätområde	0 - 200 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått finns	ja
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum

Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------