

Garant**Polervals (filt), Ø 100×100 mm, Typ: MED****Beställningsdata**

Ordernummer	568495 MED
GTIN	4045197890757
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infäst **filt**. Mått **Ø 100×100 mm**, hål-Ø 19 mm med universalkilspår.

Användningsdata:

Poleringsarbeten över stora ytor med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan **mycket fina ytor med spegelglans** uppnås.

OBS!:

Filtpolerskivor måste användas i kombination med **slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740.

Teknisk beskrivning

slipmedelsunderlag	Filt
Hårdhetsgrad	medel
hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
hål-Ø	19 mm
rekommenderat varvtal	1900 min ⁻¹

Produktslag

Polervals

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280	552250 280
Polerpasta, stångUnipol® Färg WHITE	555740 WHITE
Polerpasta, stångUnipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150	552250 150