

**Garant****Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm<sup>2</sup>****Beställningsdata**

Ordernummer	729463 16
GTIN	4045197891051
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Sexkantpressning** enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.

Med svängbar positionsinställning för små tvärsnitt upp till 4 mm<sup>2</sup> för säker bearbetning.

**Teknisk beskrivning**

för ledararea	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
totallängd	213 mm
Produktslag	Presstång